

características	O TeprDecap é um produto decapante sob a forma de líquido pronto a aplicar especialmente por pulverização a baixa pressão.			
métodos de aplicação	Aplicar numa só demão à trincha ou a pulverizador com juntas viton. Nunca aplicar em suportes húmidos. Em suportes com pinturas de muita espessura, a camada de decapante a aplicar deverá ser mais ou menos da mesma espessura. Deixar actuar e para finalizar lavar bem com água à pressão ou limpar com espátula. O TeprDecap neutraliza-se apenas com água.			
campo de aplicação	TeprDecap aplica-se sobre diversos suportes, tais como, madeira, metais, pedra, reboco, betão, etc. É eficaz sobre tintas, vernizes e velaturas à base de resinas vinílicas, acrílicas, pliolites, celulósicas, alquídicas, epóxis, e poliuretanas. A sua polivalência permite ainda eliminar resíduos de colas de alcatifas, betume e poliestireno.			
recomendações	A temperatura de aplicação deverá variar entre +5°C a +35°C.			
consumo	1Lt. para 2 a 5 m ² , variável consoante a espessura a decapar.			
Tempo estimado de decapagem	Tintas Aquosas (acrílicas, vinílicas)	Tintas e Revestimentos Plásticos	Tintas Epóxi	Tintas Poliuretanas
	20 a 25 min.	45 min a 2h	30 min a 1h30	30 min a 1h
segurança/saúde	Quando em interior, trabalhar em locais bem ventilados. Utilizar protecções e vestuário adequado. Não aplicar em suportes sensíveis aos solventes (plástico, poliestireno, etc.).			
embalagens	(consultar os serviços técnicos)			
armazenagem	Guardar em embalagem bem fechada em local seco, bem ventilado e a temperatura máxima de 20°C.			
transporte	Consultar ficha de segurança ref. TeprDecap ADR/RID: Isento			